Photophores de Pâques décorés de motifs estampés

fiche créative n° 1410

Degré de difficulté : Débutants
Durée de réalisation : 15 minutes

Une idée créative simple et efficace pour décorer en un rien de temps des photophores on ne peut plus classiques et en faire une jolie création de Pâques.

Vite, tous et toutes à vos perforatrices!



Pour vos motifs estampés, vous avez besoin des perforatrices à motif suivantes :

Poussin

Corps = Perforatrice « Ovale dentelé », Ø 3,8 cm Ailes = Perforatrice « Ovale », Ø 2,5 cm Pattes = Perforatrice « Fleur rétro », Ø 1,6 cm Bec = Perforatrice « Rond », Ø 2,8 cm

Poule

Corps = Perforatrice « Ovale », 3,8 cm Ailes = Perforatrice « Ovale », Ø 2,5 cm Pattes & crête = Perforatrice « Fleur rétro », Ø 1,6 cm Bec = Perforatrice « Rond », Ø 2,8 cm Barbillon = Perforatrice « Cœur », 8 x 9 mm

Fleurs

Perforatrice « Fleur rétro », 6 2,5 cm Perforatrice « Fleur rétro », Ø 1,6 cm

C'est aussi simple :

Estampez les différentes formes dont vous avez besoin dans le **carton photo** de couleur adéquate.

Assemblez vos motifs en superposant les différentes pièces en carton photo qui les composent, assurez-vous une nouvelle fois de leur agencement et collez-les entre elles.

Pour les yeux du poussin et de la poule, découpez aux ciseaux de petits ronds d'environ Ø 1 cm.

Esquissez les zones de lumière d'un trait au **marqueur blanc**. Dessinez les **pupilles** de vos personnages à plumes à l'aide d'un**marqueur noir**.

Utilisez des **pastilles adhésives** pour coller chaque motif en carton photo sur un photophore.

Enfin, décorez le bas du photophore d'un morceau de **ruban de feutrine** « **Herbe** ».



Plus d'inspiration encore...

 \dots avec ces pinces à serviette rigolotes en forme de poule.

Liste d'articles :

Réf.	Artikelname	Quantité
502221	Bloc de 25 feuilles de carton photo 24 x 34 cm, 300 g/m², assorti	1
133821	Ciseaux Classic Fiskars, 13 cm	1
111065	Colle de bricolage VBS	1
567206-02	Pastilles adhésives 3D5 x 5 x 1,0 mm, 400 pc.	1
411530	Ruban de feutrine VBS « Herbe »	1
567732-08	POSCA PC-3MBlanc	1
567732-07	POSCA PC-3MNoir	1